

# ZT400 系列工业打印机

## 高水准的性能、多功能性以及易用性

使用 Zebra 的耐用型 ZT400 系列打印机，让您的关键业务保持高效运转。ZT400 采用先进的技术，将多功能性、易用性和性能提升到更高水准。ZT400 系列提供三种打印分辨率和两种打印宽度，适用于制造业、运输业、物流业和零售业等多种应用场合。带有大尺寸的彩色触摸显示屏，不仅可以让打印机状态一目了然，还可以快速管理设置。可现场安装的连接选件、介质处理选件和 RFID 选件，便于您根据需要轻松地添加功能。借助 Zebra 的 Print DNA 套件（包含应用程序、实用工具和开发者工具；由 Link-OS™ 提供支持），IT 部门可以更加轻松地集成和管理 ZT400 打印机。效果如何？ZT400 具有的多功能性、可靠性和性能可满足您现在以及未来的工业打印需求。



### 功能多样，可满足您不断变化的需求

#### 使用多种连接选件灵活配置打印方式

ZT400 可提供以太网接口、串行接口、USB 接口和双 USB 主机端口和蓝牙 4.1 的标准配置。增加可选配 802.11ac Wi-Fi 和蓝牙双频无线网卡，可实现快速可靠的无线连接。

#### 专为处理多种介质和应用而设计

您可依靠 ZT400 在多种介质上打印格式各异的标签。

该打印机提供 4 英寸和 6 英寸两种型号，具有 203 dpi、300 dpi 和 600 dpi 三种打印分辨率\*（600 dpi 仅限于 4 英寸的 ZT411）。引入可出厂安装或现场安装的 RFID 技术，方便对标签进行打印和编码操作，提升跟踪功能和可视性。选择 Zebra 的 ZT411 RFID 抗金属标记解决方案，这是为金属容器及资产打印和编码较厚 RFID 标签提供的一个选项。

#### 双 USB 主机端口，可进一步提高灵活性

双 USB 主机端口，方便直接连接 USB 设备。使用 U 盘来复制固件、文件以及配置，或者轻松打印和转换格式。带两个主机端口，可同时连接扫描器和键盘，从而简化数据输入，减少插拔外围设备的次数。

#### 旨在满足您不断变化的需求

使用可在数分钟内完成安装的介质处理选件对 ZT400 进行个性化设置。两个开放式介质插槽，可插入其他通信选件。强大的处理能力和内存可支持未来数年的固件升级和 Print DNA 工具。

### 轻松集成和操作

#### 大尺寸彩色触摸显示屏，操作简单

通过基于图标的直观界面，可轻松设置和使用 ZT400。带有 4.3 英寸的全彩触摸显示屏，您可以通过用户友好的图标菜单系统来快速浏览打印机设置，方便更改语言、打印机设置、连接选项等。

使用 ZT400 系列工业打印机，让您的关键业务保持高效运转。

有关 ZT400 系列的更多信息，请访问 [www.zebra.com/zt400](http://www.zebra.com/zt400)

Zebra 触摸屏采用专业设计并经过测试，其韧性和可靠性与其他 Zebra 打印机产品组合保持一致。这包括 Zebra 对温度、湿度、灰尘和其他环境挑战的强大耐受力。在打印机暂停或处于错误状态时，可从远处观看彩色编码警报，方便您快速知晓要执行什么操作来保持打印机正常运行。

#### 向后兼容几乎任何现有打印机

您可以在 Zebra 的打印机或其他打印机上使用与 ZT400 相同的标签格式和应用程序。支持 EPL 和 ZPL，可让您轻松地与其他 Zebra 桌面打印机进行迁移。借助虚拟设备应用程序，ZT400 可正常使用与其他打印机品牌相关的语言。

#### 轻松加载介质和碳带

提供侧面装入耗材的通道，使装入更简单、快捷并且更加直观。彩色编码介质通道可方便您将介质和碳带穿过打印机，即使在光线不足的环境中，也可通过照明通道轻松查看。

#### 空间节省型设计，确保更高的适应性

该系列打印机采用双开门结构，专为轻松适应空间有限的环境而设计。经过 ENERGY STAR™ 认证，在使用周期内帮您节省成本。

#### 直接与您的工业以太网连接

通过 Network Connect 选项，减少所需的额外设备，即可直接将 ZT400 打印机连接至工业以太网。这样有助于减少漏洞、提高安全性并节省用于设置、管理以及故障排除的工时。

#### 轻轻一触即可配对设备和访问信息

使用 Print Touch™ 应用程序，只需轻轻一点，即可将 ZT400 系列打印机与支持 NFC 的设备配对。可通过扫描动态 QR 码快速访问所需数据，包括 Zebra 提供的操作视频和产品支持。

## 易于管理

#### Zebra Print DNA — 从内部提升打印机

要实现价值更大化，打印机硬件只是开端。ZT400 集成了 Zebra 稳健的 Link-OS 打印机操作系统，以及将生产力、管理、开发以及可视化工具相结合的 Print DNA 软件套件。通过提高性能、简化远程可管理性和实现更轻松的集成，以此带来出色的打印体验。

#### 轻松地集中管理您的打印机

利用我们先进、灵活的远程管理工具，您可方便的从不同地方轻松地维护打印机，确保数据安全和排除打印机故障。借助 Print DNA 的 Printer Profile Manager Enterprise 选项，您可以在全球各地管理单台打印机、一组特定打印机或多种打印机。这种基于浏览器的解决方案可让您快速发现网络中的 Link-OS 打印机 — 减少手动跟踪、配置打印机或排除故障的需要。除了可选的企业远程管理工具外，我们还提供免费的部署实用工具来简化初始设置和配置。

#### 与您的设备管理系统顺畅集成

一体式玻璃面板方便您轻松管理 Zebra 设备和打印机 (包括 ZT400 系列)。使用 Print DNA 的 MDM 连接器，您可轻松将联网的 ZT400 系列打印机集成到现有的 AirWatch 或 SOTI MobiControl 设备管理系统中。

## 值得信赖的性能

#### 出色的打印量和生产效率

减少因等待标签打印而减慢操作和进程的情况。卓越的性能提供快速的初次标签输出和高打印量，确保您在需要时即可获得标签。

#### 坚固耐用，适用于多种严苛的应用场合

ZT400 系列可为您的企业提供值得信赖的服务。其耐用金属框架可经受严苛的环境，而耐用涂层可在热敏模式下打印时保护打印头，从而降低更换打印头的需求。具有打印头元件缺失检测功能，可确保出色的打印质量。无论是加固齿轮的碳纤维，还是高保持 USB 电缆，其细节经过精心设计和测试，可在打印机的使用寿命周期内实现更长的正常运行时间。

#### Zebra 认证耗材确保稳定可靠的高品质

打印耗材将会给从打印头寿命到运行效率的多个方面带来影响。确保 Zebra 打印机性能优化、稳定可靠，用心为您 — 是我们设计、建立并严格预测试自己的热敏打印耗材产品线的初衷所在。请选择 Zebra 认证耗材，获得出色的品质、服务和热敏打印技术。

#### 通过服务提高正常运行时间、改善业务运营并提高打印机可视性

投资购买 Zebra 打印机，可大幅提升关键业务的效率。现在，有了 Zebra OneCare，您可确保可预测的性能并减少预算外修理支出。您可直接体验来自于 Zebra 的卓越技术支持，以及广泛的维修服务，其中包括意外损坏和规定的维修周转时间。Zebra 提供的支持服务和可视性服务可让您实时了解需要的打印机操作信息，以提高打印机可用性和优化在工作流程中的利用率。

# ZT400 系列规格

## 标准特性

- 打印方法: 热转印和热敏打印
- 机身框架: 金属框架和双开门式金属介质盖,
- 带有可清楚查看的加宽窗口
- 侧面装入耗材的通道, 可简化介质和碳带的装入操作
- 配备 E3™ Element Energy™ 均衡器的薄膜打印头, 可展现更为出色的打印质量
- 通信: USB 2.0 高速接口、RS-232 串行接口、10/100 以太网、
- 蓝牙 4.1、双 USB 主机端口
- 4.3 英寸彩色触摸显示屏, 菜单具有直观性, 方便进行快速操作和设置
- 管理
- 双色状态 LED 指示灯, 方便快速了解打印机状态
- 经过 ENERGY STAR 认证
- Zebra Designer Essentials: 易于使用的免费标签设计工具见
- [www.zebra.com/zebradesigner](http://www.zebra.com/zebradesigner)

## 物理参数

<b>尺寸 (闭合)</b>	ZT411: 19.5 英寸 (长) x 10.6 英寸 (宽) x 12.75 英寸 (高) 495 毫米 (长) x 269 毫米 (宽) x 324 毫米 (高) ZT421: 19.5 英寸 (长) x 13.25 英寸 (宽) x 12.75 英寸 (高) 495 毫米 (长) x 336 毫米 (宽) x 324 毫米 (高) 尺寸适用于基本型号打印机。有关其他配置 的详细信息, 请咨询您的销售代表。
<b>重量</b>	ZT411: 36 磅/16.33 千克 ZT421: 40 磅/18.14 千克

## 打印机规格

<b>分辨率</b>	203 dpi/每毫米 8 点 300 dpi/每毫米 12 点 (可选) 600 dpi/每毫米 24 点 (仅 ZT411 可选)
<b>内存</b>	256 MB SDRAM 内存 512 MB 板载线性闪存
<b>打印宽度可达</b>	ZT411: 4.09 英寸/104 毫米 ZT421: 6.6 英寸/168 毫米
<b>打印速度可达</b>	ZT411: 14 ips/每秒 356 毫米 ZT421: 12 ips/每秒 305 毫米
<b>介质传感器</b>	可调双介质传感器: 投射式和反射式
<b>打印长度</b>	· ZT411 · 203 dpi: 157 英寸/3988 毫米 · 300 dpi: 73 英寸/1854 毫米 · 600 dpi: 39 英寸/991 毫米 ZT421 · 203 dpi: 102 英寸/2591 毫米 · 300 dpi: 45 英寸/1143 毫米

## 介质特性

<b>介质宽度可达</b>	ZT411 · 1.00 英寸/25.4 毫米至 4.5 英寸/114 毫米 (撕纸/切纸器) · 1.00 英寸/25.4 毫米至 4.25 英寸/108 毫米 (剥离/回卷器) ZT421 · 2.00 英寸/51 毫米至 7.0 英寸/178 毫米 (撕纸/切纸器) · 2.00 英寸/51 毫米至 6.75 英寸/171 毫米 (剥离/回卷器)
<b>介质卷尺寸可达</b>	在 3 英寸/76 毫米内径的卷芯上的外径为 8.0 英寸/203 毫米
<b>厚度</b>	0.0023 英寸/0.058 毫米至 0.010 英寸/0.25 毫米
<b>介质类型</b>	连续纸、模切纸、有凹口的纸、黑标纸

## 碳带特性

<b>标准长度</b>	1476 英尺/450 米
<b>宽度</b>	ZT411: 2.00 英寸/51 毫米至 4.33 英寸/110 毫米 ZT421: 2.00 英寸/51 毫米至 6.85 英寸/174 毫米
<b>卷芯</b>	内径为 1.0 英寸/25 毫米

## 环境

<b>工作温度</b>	热转印: 40°F 至 104°F/5°C 至 40°C 热敏: 32°F 至 104°F/0°C 至 40°C
<b>存储/运输温度</b>	-40°F 至 140°F / -40°C 至 60°C
<b>工作湿度</b>	20% 至 85% (无冷凝)
<b>存储湿度</b>	5% 至 85% (无冷凝)

## 固件

**ZBI 2.0™** — 可选配强大的编程语言, 使打印机能够运行单独应用程序、连接到外围设备等。  
**ZPL 和 ZPL II™** — Zebra 编程语言提供复杂的标签格式化和打印机控制, 并且与 Zebra 打印机兼容。  
**EPL 和 EPL2™** — 具有按行执行模式的 Eltron™ 编程语言, 既简化了标签格式化, 又使格式与传统应用程序兼容。(仅面向 203 dpi 型号提供 EPL。)

## 电气规格

可自动检测的 (兼容 PFC) 100-240VAC, 50-60Hz; 经过 ENERGY STAR 认证

## 选件及附件

<b>通信</b>	两个开放式通信槽, 可为以下选件 · 添加内部卡: · 双频 802.11ac Wi-Fi 和蓝牙 · 并行 (双向接口) · 10/100 以太网 · 贴标机接口
<b>介质处理</b>	· 回卷器: 内置 3 英寸卷芯, 可回卷打印标签, 也可以剥离和回卷底纸 (仅限出厂设置) · 剥离器: 前置式被动剥离选件 · 剥离器: 底纸卷取选件 — 额外提供的底纸卷取轴, 与标准打印机底座兼容 · 切纸器: 前置闸刀式切纸器和接收盘 · 1 英寸 内径卷芯介质供应架 (仅 ZT411) · 墨水侧碳带供应轴 (仅 ZT411)

## ZT400 系列非常适用于:

### 制造

- 在制品
- 产品 ID/序列号
- 包装标签
- 收货/入库标签

### 运输和物流

- 订单分拣/包装
- 发货/收货
- 越库配送
- 合规性标签

### 零售业

- 配送中心
- 后仓操作

### 医疗保健

- 实验室标签
- 血库标签
- 资产跟踪
- 药物标签

产品技术规格表

ZT400 系列工业打印机

<b>RFID</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>支持与以下协议兼容的标签: UHF EPC Gen 2 V2、ISO/IEC 18000-63 以及 RAIN RFID 协议</li> <li>用户可现场升级的集成式 RFID 系统; 提供 4 英寸和 6 英寸两种型号</li> <li>自适应编码技术, 可自动选择契合需求的编码设置</li> <li>可现场安装的抗金属 RFID 套件</li> </ul>
<b>键盘显示单元</b>	ZKDU™ 键盘显示单元适用于单机打印应用程序

**字体和图形**

16 种内建可扩展 ZPL II 位图和两种内建可缩放 ZPL II 字体  
 亚洲和其他国际可扩展平滑位图字体  
 Unicode™: 适用于多语言打印  
 可下载对象包括图形、可缩放字体和位图字体、标签模板和格式  
 通过软件控制, IBM Code Page 850 内部字符集可用于字体 A、B、C、D、E、F、G 和 O  
 支持 0 号字体的 Code Page 1250、1252、1253、1254、1255  
 64 MB 用户可用的非易失性内存容量, 适用于可下载对象  
 8 MB 用户可用的 SDRAM

**条码识别码制**

<b>线性条码</b>	Code 11、Code 39、Code 93、带子集 A/B/C 和 UCC Case Code 的 Code 128、ISBT-128、UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、UPC 和 EAN 2 位或 5 位数字扩展、Plessey、Postnet、Standard 2-of-5、Industrial 2-of-5、Interleaved 2-of-5、Logmars、MSI、Codabar 以及 Planet Code
<b>二维条码</b>	Codablock、PDF417、Code 49、DataMatrix、MaxiCode、QR 码、TLC 39、MicroPDF、RSS-14 (和复合码)、Aztec

**机构认证**

<b>安全</b>	IEC 60950、EN 55022 Class B、EN 55024、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3
<b>辐射</b>	cTUVus、CE 标志、FCC-B、ICES-003、VCCI、C-Tick、NOM、S-Mark (Arg)、CCC、-CU、BSMI、KCC、SABS、IN-Metro

**Print DNA 软件解决方案**

<b>开发工具</b>	通过更快速、更轻松、更智能地将 Zebra 打印机与设备和应用集成起来, 您的 Zebra 打印解决方案可以在更短的时间内以更低的成本正常运行。
<b>管理工具</b>	利用 Print DNA 管理工具最大限度地减少 IT 工作量, 并在更大程度上实现 IT 管控, 轻松从不同位置添加并管理不同数量的打印机 (从几台打印机到遍布世界的数千台打印机不等)。
<b>生产力工具</b>	通过可以简化任务和工作流程、优化设备的性能以及今天解决明天的打印问题的多项改善来提升工作效率水平。

<b>可视化工具</b>	无论您当前是否已有移动设备管理解决方案, 稳健的可视化工具都能让您快速了解打印机的状态、使用和性能等情况。
--------------	---

**推荐服务**

Zebra OneCare Essential 服务和 Select 服务能更大幅度地提升设备的可用性和工作效率。主要服务范围包括全天候技术支持、多重质保以及设备更换和软件更新。提供可选支持服务和可视性服务。要了解更多信息, 请转至 [www.zebra.com/zebraonecare](http://www.zebra.com/zebraonecare) (注意: 服务提供情况可能随所在国家/地区而变化。)

**附注**

功能可能因供应情况而变动。规格如有变动, 恕不另行通知。

**Print DNA 软件**

该打印机支持我们强大的 Print DNA 套件 (内含应用程序、实用工具和开发工具), 既可提升性能、简化远程管理, 又便于集成。Print DNA 功能根据型号可能有所不同, 并且可能需要支持合同。更多信息, 请访问: [www.zebra.com/printdna](http://www.zebra.com/printdna)

了解更多产品和行业应用: [www.zebra.com](http://www.zebra.com)

斑马技术销售支持热线: 4009201899

(注: 如果您是欧洲用户, 请发邮件至 [contact@zebra.com](mailto:contact@zebra.com) 咨询)



<p><b>上海</b>                  上海市静安区石门一路 288 号                  兴北太古汇零售中心二楼                  电话: +86 21 6010 2222                  传真: +86 21 6010 2222</p>	<p><b>北京</b>                  北京市东城区北三环东路                  26 号环球贸易中心 10 层                  100013                  电话: +86 10 8662 3000                  传真: +86 10 8626 7426</p>	<p><b>广州</b>                  广州市林和西路 9 号                  177 号中海国际中心                  150511 室 610041                  电话: +86 20 3810 7708                  传真: +86 20 3810 7708</p>	<p><b>成都</b>                  成都市高新区交子大道                  177 号中海国际中心                  150511 室 610041                  电话: +86 28 8533 7630                  传真: +86 28 8556 6842</p>	<p><b>南京</b>                  南京市鼓楼区汉中路 2 号                  金陵饭店亚太商务楼                  150511 室 610041                  电话: +86 25 6610 2610                  传真: +86 25 6610 2610</p>	<p><b>武汉</b>                  武汉市武昌区中南路 7 号                  中南广场写字楼 A 座                  3812 室 430073                  电话: +86 27 8773 7490                  传真: +86 27 8773 7493</p>	<p><b>深圳</b>                  广东省深圳市福田区中心                  三路 1703 室 518048                  电话: +86 755 3305 3011                  传真: +86 755 3351 3950</p>	<p><b>香港</b>                  香港九龙尖沙咀                  广东道 50 号                  新世界中心 5 楼 011 室                  电话: +86 852 2622 2271                  传真: +852 2157 0333</p>	<p><b>台北</b>                  台北市信义区松高路 9 号                  统一国际大楼 15 楼                  110                  电话: +886 2 87529300                  传真: +886 2 87529388</p>
---	--	---	--	---	---	---	---	---